

LIMPA-ALUMÍNIO

DESOXIDA E LIMPA SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO

Descrição

LIMPA-ALUMÍNIO é uma composição de substâncias desoxidantes, recomendado para a desoxidação e limpeza de alumínio e alumínio anodizado.

Finalidade

LIMPA-ALUMÍNIO é indicado para a desoxidação e limpeza de janelas, portas, pisos, superfícies, barras, canos e outras peças em alumínio.

Características

LIMPA-ALUMÍNIO remove sujeira e manchas. Devolve brilho e acabamento original depois de polimento. Elimina oleosidade e resíduos acumulados. Para remover oxidação de superfícies ferrosas usar **QUIMOX**; de latão, bronze e cobre usar **LIMPA LATÃO**; de inox usar **LIMPA-INOX**.

Propriedades

Aspecto	Líquido marrom
Odor	Leve
Densidade a 25 °C	1,02 – 1,06 g/cm ³
Solubilidade em água	Completa
pH	8,5 – 9,0

Instruções de uso

- Imergir peças pequenas dentro da solução de limpeza. Deixar de molho durante aprox. 1 h. Retirar, esfregar com esponja, enxaguar e secar. O banho com a solução de limpeza poderá ser usado repetidamente, até perder o poder de limpeza. Para grandes superfícies aplicar a solução de limpeza com pincel, pano ou pulverizador. Deixar agir por aprox. 5 minutos. Esfregar com esponja, enxaguar e secar. O uso de água quente e/ou água sob pressão melhora o processo de limpeza. Para dar brilho, depois de enxaguar esfregar com pano ou flanela.
- Para remover oxidação de superfícies ferrosas usar **QUIMOX**, de latão, bronze ou cobre usar **LIMPA LATÃO** e de inox usar **LIMPA-INOX**.

Embalagens

Produto comercializado em embalagens plásticas de 240 mL, ½, 1, 5, 20 e 50 litros.

Informações de segurança

Evitar o contato com os olhos. Manter longe do alcance de crianças e animais. Usar óculos e luvas de segurança no manuseio. Estritamente para uso industrial. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a FISPQ.